

Ersatz für u.a. Gessler, OVA, Tridonic Akku mit Wago 221 ausgerüstet: Steckerkabel vom alten Akku abschneiden (Leiter des Akkukabels einzeln durchtrennen, damit kein Kurzschluss erzeugt wird), abisolieren und schnell und einfach mit den beiden Wago des neuen Akku verbinden. ACHTUNG: Polarität beachten! An unserem Akku: Rot = plus, schwarz = Minus.

---

## Ihre Vorteile

---

### Technische Daten

Lösung für	OVA
Technologie Obergruppe	NiCd
Akkutechnologie	NiCd
Akku Spannung [V]	3.6
Akkukapazität [mAH]	4000
Länge [mm]	120
Breite / Tiefe / Ø [mm]	32
Höhe / Ø [mm]	32
Gewicht [kg]	0.385

---

### Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	NICD-3.6-4.0-W-32/59-1-3-F-38,20 GESSLER,OVA, TRIDONIC
Artikelnummer	013 800 218
Beschreibung	Akku NiCd 3.6V 4Ah, Kabel im Schlauch mit Wagoklemmen, Gessler, OVA, Tridonic

---