

Accu équipé de Wago 221 : Couper le câble du connecteur de l'ancien accumulateur (couper les conducteurs du câble de l'accumulateur un par un afin d'éviter tout court-circuit), le dénuder et le relier rapidement et facilement aux deux Wago du nouvel accumulateur ATTENTION : respecter la polarité ! Sur notre accu : rouge = plus, noir = moins.

Vos avantages

Données techniques

Technologie Groupe supérieur	NiCd
Technologie d'accu	NiCd
Tension Accu [V]	2.4
Capacité de l'accu [mAH]	4500
Longeur [mm]	120
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	35
Hauteur / Ø [mm]	35
Poid [kg]	0.27

Données de commande

Désignation	NICD-2.4-4.5-W-32/59-2-1-E-35,20
Artikelnummer	013 800 217
Description	Accu NiCd 2.4V, 4.5Ah, tige, câble en tuyau avec pinces wago, 270gr, 120x35x35mm
